

Obsah soupravy

P9902-5S Elektrostatika



Počet	Kód	Název
2	P3520-1A	Elektroskop Hliníkový profil s 4 mm kolíkem pro upevnění v izolované podstavě modulu se zdíčkou, robustní hliníkový ukazatel, L = 140 mm, na jehle kvůli minimálnímu tření
1	P3520-2A	Tyč z akrylu 150 x 10 mm s otvorem pro hliníkovou tyč D = 4mm
1	P3520-2D	Plastová tyč, 150 x 10 mm
1	P3520-2M	Plastová tyč 150 x 10 mm s ložiskovým otvorem
1	P3520-2E	Polyetylenová hadříčka (třecí tkanina)
1	P3520-2H	Hliníková tyč 150 x 4 mm, slouží společně s P3520-2L jak vybíječ
1	P3520-2L	Akrylová tyč s otvorem, 70 x 10 mm
1	P3320-9B	Válcová dounavka
2	P3911-3H	Modul zdíčka (izolant)
1	P3911-3F	Banánek (4 mm) s jehlou
2	P3520-1D	Hliníkové pásky (jednoduchý elektroskop)
1	P3523-1F	Faradayův pohár
1	C1000-1C	Kádinka 150 ml, nízká

Uložení:

1	P7906-5S	Plastová vložka Elektrostatika
1	P7806-1S	Úložný box II, mini, s krytem